

**Plaquette VCMT pour semi-finition 50 pièces, HBT020, Réf.: 160408****Données de commande**

N° commande	GG3955 160408
GTIN	4067263096085
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 mm/min
Application principale	P
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	VCMT 160408
Sommaire	261476 HBT020
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Quantité	50
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,5 mm

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3955 160408