

Garant**Plaquette VCMT pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 110304****Données de commande**

N° commande	GG3569 110304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	VCMT 110304
Tolérance	M
Sommaire	261366 HB7140-2
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	1,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Revêtement	revêtu
Quantité	50

Fiche technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3569 110304