

Garant**Plaquette CNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 120408****Données de commande**

N° commande	GG2910 120408
GTIN	4067263093848
Classe d'article	GGN

Description technique

Quantité	50
Rayon d'angle	0,8 mm
Sommaire	250158 HB7130-2
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Type d'outils	HM
Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Nombre de changements/dents	4

Fiche technique

Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2910 120408