

**Plaquette TNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7035-2, Réf.: 160408****Données de commande**

N° commande	GG2465 160408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	P
Sommaire	251244 HB7035-2
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 320 mm/min
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Nombre de changements/dents	6
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Rayon d'angle	0,1 mm
Quantité	50
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2465 160408
