

**Pack promotionnel Plaquettes CNMG pour ébauche, 30 pièces, HB7035-2****Données de commande**

N° commande	GG2415 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Sommaire	250322 HB7035-2
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Classement finition/ébauche	ébauche
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 290 mm/min
Application principale	P
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Rayon d'angle	0,8 mm
Quantité	30
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2415 120408
