

**Plaquette CNMG pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 120408****Données de commande**

N° commande	GG3958 120408
GTIN	4067263093978
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Nombre de changements/dents	4
Revêtement	TiCN
Application principale	M
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Sommaire	250197 HBT130
Type d'outils	HM
Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Quantité	30
Nuance	HBT130

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3958 120408