

Garant

Plaquette VCMT pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 160404



Données de commande

N° commande	GG3569 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	VCMT 160404
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sommaire	261372 HB7140-2
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Type d'outils	HM
Quantité	50

Fiche technique

Tolérance	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3569 160404