

**Plaquette CNMG pour ébauche 50 pièces, HB7010-2, Réf.: 120412****Données de commande**

N° commande	GG2416 120412
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	250324 HB7010-2
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	1,2 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 415 mm/min
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Classement finition/ébauche	ébauche
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Quantité	50
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2416 120412
