

**Plaquette CNMG pour ébauche 30 pièces, HB7120-1, Taille: 120408****Données de commande**

N° commande	GG2912 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Application principale	M
Sommaire	250322 HB7120-1
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	ébauche
Quantité	30
Nuance	HB7120-1

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2912 120408