

**Rondelle Forme D, Pour filetages: M12****Données de commande**

N° commande	375355 M12
GTIN	4020772081881
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Formes C et D cémentées, forme G traitée.

Utilisation:

Compensation d'angle jusqu'à 3° en cas d'utilisation par jeux.

La forme D ne peut être utilisée que sur des trous, pour que la rondelle soit totalement soutenue.

Norme:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Description technique

Ø alésage d_2	14,2 mm
Epaisseur h_3	5 mm
Pour filetages	M12
Ø ext. d_4	24 mm
Type	6319D
Type de produit	Rondelles

