


**Garant****Console avec 1 point de serrage ZeroClamp, Type: 12810****Données de commande**

N° commande	360030 12810
GTIN	4045197416018
Classe d'article	310

**Description****Exécution:**

Ø plot de serrage **120 mm**, indexé. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d'augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

**Adapté(s) pour:**

Pour plaques de base avec entraxe 200.

**Livraison:**

Avec raccord et tirettes 360025 réf. 18M16.

**Accessoire(s):**

Raccord rapide 360019 réf. 10241 et 1003.

**Description technique**

Largeur B	198 mm
-----------	--------

Type	12810
Hauteur montage H	200 mm
Nombre de boulons	2
Série	ZeroClamp
Raccord fileté	1/4 pouce
Type de produit	Consoles

---

## Accessoires

ZeroClamp Raccord rapide Type 10003	360019 10003
ZeroClamp Raccord rapide Type 10241	360019 10241