

**Plaquette VNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 160404****Données de commande**

N° commande	GG2476 160404
GTIN	4067263843764
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 370 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	251802 HB7020-2
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Quantité	50
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2476 160404
