

**Plaquette VNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7035-2, Réf.: 160404****Données de commande**

N° commande	GG2477 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	P
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 320 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	251802 HB7035-2
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Quantité	50
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2477 160404
