

**Pack promotionnel Plaquettes WNMG pour finition, 30 pièces, HB7020-2****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG2479 080404 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description technique**

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,3 - 2 mm               |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 160 - 400 mm/min         |
| Sommaire                                      | 251962 HB7020-2          |
| Application principale                        | P                        |
| Rayon d'angle                                 | 0,4 mm                   |
| Profondeur de coupe $a_{p \min}$              | 0,25 mm                  |
| Type d'outils                                 | HM                       |
| Classement finition/ébauche                   | Finition                 |
| Profondeur de coupe $a_{p \max}$              | 2,75 mm                  |
| Nombre de changements/dents                   | 6                        |
| Code ISO plaquette                            | WNMG 080404              |
| Avance $f$                                    | 0,1 - 0,4 mm/tr          |
| Quantité                                      | 30                       |
| Nuance                                        | HB7020-2                 |
| Condition de coupe                            | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux                                 | SS                       |
| Type de produit                               | Plaquette pour tournage  |

## #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2479 080404

---