

Garant**Plaquette DCMT pour finition 50 pièces, HB7035-2, Réf.: 070202****Données de commande**

N° commande	GG2818 070202
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,15 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	1,75 mm
Application principale	P
Sommaire	260351 HB7035-2
Code ISO plaquette	DCMT 070202
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 mm/min
Quantité	50

Fiche technique

Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2818 070202