



Rondelle Forme G, Pour filetages: M12



Données de commande

N° commande	375360 M12
GTIN	4020772082000
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

Formes C et D cémentées, forme G traitée.

Utilisation:

La forme G est, de par son grand diamètre, également adaptée au serrage sur des rainures de brides.

Compensation d'angle jusqu'à 3° en cas d'utilisation par jeux.

Norme:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Description technique

Epaisseur h_4	6 mm
Ø ext. d_5	36 mm
Ø alésage d_2	14,2 mm
Pour filetages	M12
Type	6319G
Type de produit	Rondelles

