

**Plaquette WNMG pour finition 50 pièces, HB7010-2, Réf.: 080404****Données de commande**

N° commande	GG2481 080404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	170 - 500 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Nombre de changements/dents	6
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	251962 HB7010-2
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Application principale	P
Quantité	50
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2481 080404
