

**Plaquette CCMT pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 120404****Données de commande**

N° commande	GG3505 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	CCMT 120404
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Sommaire	260064 HB7140-2
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Quantité	50
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Revêtement	revêtu
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Tolérance	M
Type d'outils	HM

Fiche technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3505 120404