



Plaquette SNMG pour finition 50 pièces, HBT130, Réf.: 120404



Données de commande

N° commande	GG3969 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Revêtement	TiCN
Quantité	50
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 mm/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Avance f	0,15 - 0,45 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Nombre de changements/dents	8
Sommaire	251160 HBT130
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm

Fiche technique

Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3969 120404