



Plaquette VNMG pour finition 50 pièces, HBT130, Réf.: 160404



Données de commande

N° commande	GG3979 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Avance f	0,15 - 0,45 mm/tr
Revêtement	TiCN
Quantité	50
Sommaire	251772 HBT130
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2.5 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	4

Fiche technique

Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3979 160404