

**Plaquette CCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 120404****Données de commande**

N° commande	GG3508 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Type d'outils	HM
Sommaire	260158 HB7140-2
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Tolérance	M
Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4,25 mm

Fiche technique

Quantité	30
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3508 120404