

Garant**Plaquette DCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7010-2, Réf.: 11T302****Données de commande**

N° commande	GG2822 11T302
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,15 mm
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,75 mm
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 mm/min
Application principale	P
Type d'outils	HM
Sommaire	260458 HB7010-2
Quantité	50

Fiche technique

Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2822 11T302