

Garant**Plaquette DCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7010-2, Réf.: 11T304****Données de commande**

N° commande	GG2822 11T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Sommaire	260462 HB7010-2
Application principale	P
Quantité	50

Fiche technique

Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2822 11T304