

**Plaquette CCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 09T302****Données de commande**

N° commande	GG3509 09T302
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,25 mm
Nombre de changements/dents	2
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,15 mm
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Application principale	M
Tolérance	M
Quantité	50
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Sommaire	260148 HB7120-1
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Fiche technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3509 09T302