

Garant

Plaquette CNMG pour ébauche 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 120412



Données de commande

N° commande	GG2917 120412
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Quantité	50
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4.25 mm
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Application principale	M
Sommaire	250324 HB7140-2
Rayon d'angle	1,2 mm
Classement finition/ébauche	ébauche
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,8 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Revêtement	revêtu
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 170 mm/min

Fiche technique

Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2917 120412