

**Plaquette DCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 11T304****Données de commande**

N° commande	GG2823 11T304
GTIN	4067263095460
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	260462 HB7020-2
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 350 mm/min
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Type d'outils	HM
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Nombre de changements/dents	2
Quantité	50

Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2823 11T304