

**Pack promotionnel Plaquettes DNMG pour finition, 30 pièces, HB7035-2****Données de commande**

N° commande	GG2421 150608
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 350 mm/min
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Sommaire	250660 HB7035-2
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Quantité	30
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2421 150608
