

**Pack promotionnel Plaquettes CCGT pour finition, HB7315-1, 50 pièces****Données de commande**

N° commande	GG3803 09T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	260058 HB7315-1
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,5 mm
Type d'outils	HM
Quantité	50
Application principale	N
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	CCGT 09T304
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 600 mm/min
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Nuance	HB7315-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AF
Type de produit	Plaquette pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	80 m/min	K
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3803 09T304