

Garant**Plaquette CCGT pour semi-finition 30 pièces, HU7310, Taille: 120402****Données de commande**

N° commande	GG3804 120402
GTIN	4067263097532
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	260156 HU7310
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,15 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Nombre de changements/dents	2
Application principale	N
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Code ISO plaquette	CCGT 120402
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Revêtement	non revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	30
Tolérance	G

Fiche technique

Nuance	HU7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3804 120402