

**Plaquette DCMT pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 070204****Données de commande**

N° commande	GG2666 070204
GTIN	4067263096535
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Type d'outils	HM
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	TiCN
Nombre de changements/dents	2
Sommaire	260500 HBT130
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2666 070204