

Garant

Plaquette DNMG pour finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 150604



Données de commande

N° commande	GG2922 150604
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 mm/min
Sommaire	250658 HB7130-2
Quantité	50
Application principale	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm

Fiche technique

Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2922 150604