


WN.G 080404, Nuance: PV720

Données de commande

N° commande	252112 PV720
GTIN	4960664726677
Classe d'article	25E

Description technique

Condition de coupe	Continue
Nuance	PV720
Avance f	0,15 - 0,6 mm/tr
Prof. coupe a_p	1 - 3,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 490 m/min
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	PG
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Cermet
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Nombre de changements/dents	6

Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage