




Etau haute pression CN Duo, Type: 90



Données de commande

N° commande	360600 90
GTIN	4250364400619
Classe d'article	34A

Description

Exécution:

Corps de base en fonte sphéroïdale particulièrement rigide, bords supérieurs et inférieurs rectifiés. **Parallélisme des mors 0,02 mm.**

Fonctionnement:

Placer la première pièce dans le **point de serrage I** et, à l'aide de la manivelle, amener le mors mobile contre la pièce, placer ensuite la 2ème pièce dans le **point de serrage II** et continuer à tourner la manivelle jusqu'à la butée.

Utilisation:

- **Montage horizontal.**
- **Serrage de 2 pièces identiques, écarts dimensionnels (± 3 mm).**

Livraison:

Avec 4 mors étagés, 1 manivelle, 4 brides de serrage et Quick-Start-Guide.

Accessoire(s):

Tirettes 360025.

Remarque(s):

- **La longueur totale L reste inchangée (moins de zones de collision).**
- **Accessoires, voir 360530; 360570 et 361400, 361440; 361660 – 361970.**
- **Toujours serrer 2 pièces!**
- **Y compris alésages 25H6 M10 pour systèmes de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.**

Description technique

Plage de serrage d	56 - 120 mm
Hauteur mors h ₁	34 mm
Force de serrage maximale	28 kN
Hauteur mors h ₂	18 mm
Plage de serrage b	0 - 64 mm
Type	90
Code couleur pour accessoires adaptés	Duo
Longueur corps de base a	400 mm
Longueur totale L	482 mm
Rainures de dégauchissage	20H7 mm
Poids	24 kg
Hauteur corps de base c -0,02	80 mm
Série	Duo
Tolérance de la rainure de dégauchissage	H7
Exécution	Systemes de serrage à point zéro
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Butée de pièce tridimensionnelle Type 300	360430 300
Butée de pièce	360555
Mors étagé mobile Pour type 125	360468 125