

**Plaquette DCMT pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 11T302****Données de commande**

N° commande	GG2666 11T302
GTIN	4067263096559
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	TiCN
Rayon d'angle	0,2 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,15 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Application principale	M
Sommaire	260503 HBT130
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2666 11T302