

**DC. T 11T308, Nuance: PV720****Données de commande**

N° commande	260492 PV720
GTIN	4960664726851
Classe d'article	25E

**Description technique**

Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	PV720
Application principale	P
Brise-copeaux	GK
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 270 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Cermet
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Nombre de changements/dents	2

Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage