



Etai haute pression CN Duo Plus, Type: 125



Données de commande

N° commande	360605 125
GTIN	4250364402262
Classe d'article	34A

Description

Exécution:

Corps de base robuste en GGG60, glissière rectifiée et trempée par induction.

Fonctionnement:

Montage et fixation des première et deuxième parties aux mors mobiles. Une nouvelle rotation au-delà du point d'enclenchement permet de dégager le raccord. La broche active le démultiplicateur de force mécanique.

Utilisation:

- **Montage horizontal.**
- **Possibilité de serrer 2 pièces de dimensions différentes ou serrage de 2 pièces identiques. Ecarts dimensionnels $\pm 2,5$ mm (pièce 1 par rapport à la pièce 2).**
- **Possibilité de serrage par préhension et traditionnel à l'aide de mors-soutports ou combinaison des deux.**
- **Possibilité de serrer 2 pièces de dimensions différentes ou serrage de 2 pièces identiques. Ecarts dimensionnels $\pm 2,5$ mm.**

Livraison:

4 brides de serrage, Quick-Start-Guide, 1 douille de 14.

Accessoire(s):

Mors de serrage 361400 – 361440, 361600, 361660.

Mors rapportés 361950, 361960, 361970.

Kit de préhension 361345.

Clé dynamométrique 656050 réf. 60.

Remarque(s):

- **La longueur totale L reste inchangée (moins de zones de collision).**
- **Accessoires, voir 360530; 360570 et 361400; 361440; 361600 – 361970.**

· **Toujours serrer 2 pièces!**

Description technique

Rainure longitudinale	20 mm
Largeur corps de base B	126 mm
m	255,2 mm
Poids	40 kg
Longueur totale L	633 mm
Code couleur pour accessoires adaptés	Duo Plus
Type	125
Longueur corps de base a	530 mm
Rainure transversale	20 mm
Plage dépassement de la broche o	0 - 15 mm
s	43,2 mm
F	443 mm
g	24 mm
Hauteur corps de base c	100 mm
Couple	40 Nm
Force de serrage maximale	40 kN
Série	Duo Plus
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Mors étagé mobile Pour type 125	360468 125
Butée de pièce tridimensionnelle Type 300	360430 300
Butée de pièce	360555