

Garant**Plaquette DNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7120-1, Taille: 110404****Données de commande**

N° commande	GG2924 110404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Sommaire	250752 HB7120-1
Application principale	M
Tolérance	M
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2924 110404