

**Pack promotionnel Plaquettes DNMG pour semi-finition, 30 pièces, HB7035-2****Données de commande**

N° commande	GG2427 150608
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 320 mm/min
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Sommaire	250762 HB7035-2
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Nombre de changements/dents	4
Quantité	30
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2427 150608
