



## Sauterelle à tige coulissante avec levier réversible, Type: 8



### Données de commande

N° commande	376760 8
GTIN	4020772092689
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

- **Construction très robuste avec guidage à tige coulissante.**
- **Tige coulissante et levier synchrones.**
- **Corps de base en fonte malléable.**
- **Pièces du levier et tige coulissante en acier pour traitement thermique, galvanisées et passivées.**
- **Vis de calage traitées.**
- **Boulons trempés, coussinets frittés sans entretien.**
- **Pour forces de serrage élevées.**
- **Corps de base bruni en fonte malléable.**

#### Utilisation:

- **Pour un serrage / ouverture rapides lors de la fabrication en série.**
- **Comme sauterelles poussées et tirées.**
- **Pour montage dans des dispositifs de serrage spéciaux.**
- **Pour le serrage lors de travaux de perçage, de rodage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.**

### Description technique

Dist. trous k	14,5 mm
---------------	---------

Course de serrage	106 mm
Longueur corps de base f	254 mm
Dist. trous l	70 mm
Hauteur serrage h jusqu'au centre de la vis	28 mm
Force arrêt P (pression / traction)	45000 N
Ø alésage d	10,5 mm
Dist. trous g	57 mm
Dist. trous m	70 mm
Vis de calage	M16×80 mm
Largeur corps de base n	86 mm
Poids	7,72 kg
Hauteur totale H	360 mm
Longueur totale L	440 mm
Type	6842PL
Type de produit	Sauterelle à tige coulissante