

**Plaquette SCMT pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 09T304****Données de commande**

N° commande	GG2674 09T304
GTIN	4067263096696
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,25 mm
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Code ISO plaquette	SCMT 09T304
Application principale	M
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Sommaire	260791 HBT130
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	HM
Revêtement	TiCN
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2674 09T304