

**Plaquette SCMT pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 120404****Données de commande**

N° commande	GG2674 120404
GTIN	4067263096818
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	SCMT 120404
Type d'outils	HM
Revêtement	TiCN
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Application principale	M
Sommaire	260793 HBT130
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2674 120404