



Micromètre d'intérieur rapide num. XTL, Plage de mesure: 8-10mm



Données de commande

N° commande	428760 8-10
GTIN	2050001706416
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d'alésages.

Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

Livraison:

Poignée à levier, tête de mesure avec certificat d'étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498950 (à partir de la réf. 20), 498951 (jusqu'à la réf. 20), bagues de réglage 484030, rallonges 428510.

Description technique

Lecture	0,001 mm
Profondeur de mesure standard	58 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	121 mm
Plage de mesure	8 - 10 mm
Dim. a	1,9 mm
Erreur admissible	0,004 mm

Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	022500 20

Accessoires

Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 1/63	428510 1/63
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Câble de connexion Duplex Type USB2	498951 USB2
Câble de connexion Duplex Type R2	498951 R2
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10