

Garant**Plaquette SCMT pour finition 30 pièces, HB7020-2, Taille: 120404****Données de commande**

N° commande	GG2828 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 400 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \text{ max}}$	4,25 mm
Sommaire	260748 HB7020-2
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Nombre de changements/dents	4
Type d'outils	HM
Quantité	30
Nuance	HB7020-2

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2828 120404