

Mors étagé revêtu, pour T-Rex / Centro Gripp mobile, Pour type: 125



Données de commande

N° commande	361215 125
GTIN	4250364401449
Classe d'article	34A

Description

Utilisation:

Pour le serrage de pièces pré-usinées.

Matière(s):

Acier trempé, surfaces de serrage revêtues pour un coefficient de frottement élevé, force de serrage accrue d'un facteur min. de 1,5 (dureté comparable 80 HRC).

Adapté(s) pour:

Mors mobiles pour T-Rex 361202 et Centro Grip 361180.

Description technique

Capacité de serrage S3	9 – 67 / 9 – 162 mm
Hauteur mors h	26 mm
Hauteur h₁	14 mm
Largeur mors b	124,4 mm
Pour type	125
Capacité de serrage S4	48 – 114 / – mm
Capacité de serrage S5	100 – 183 / 102 – 256 mm

Pour code couleur	Centro Gripp
Pour code couleur	T-Rex
Niveau s	5 mm
е	21 mm
Type de produit	Mors pour étaux