

Garant**Plaquette DNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7120-1, Taille: 150608****Données de commande**

N° commande	GG2924 150608
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	DNMG 150608
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Sommaire	250762 HB7120-1
Tolérance	M
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2924 150608