

**Plaquette CCGT pour semi-finition 50 pièces, HB7310, Réf.: 09T308****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG3807 09T308 |
| GTIN             | 4067263097785 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description technique**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Code ISO plaquette                            | CCGT 09T308      |
| Sommaire                                      | 260152 HB7310    |
| Nombre de changements/dents                   | 2                |
| Avance f                                      | 0,05 - 0,5 mm/tr |
| Quantité                                      | 50               |
| Classement finition/ébauche                   | Finition         |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,1 - 4 mm       |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 350 - 600 mm/min |
| Profondeur de coupe $a_{p\ min}$              | 0,55 mm          |
| Application principale                        | N                |
| Profondeur de coupe $a_{p\ max}$              | 3,25 mm          |
| Rayon d'angle                                 | 0,8 mm           |
| Type d'outils                                 | HM               |
| Tolérance                                     | G                |

## Fiche technique

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Nuance             | HB7310                  |
| Condition de coupe | Continue                |
| Brise-copeaux      | AM                      |
| Type de produit    | Plaquette pour tournage |

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3807 09T308