

**Plaquette TCMT pour finition 30 pièces, HBT130, Taille: 110204****Données de commande**

N° commande	GG2678 110204
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,1 - 1 mm
Nombre de changements/dents	3
Sommaire	260966 HBT130
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Type d'outils	HM
Revêtement	TiCN
Application principale	M
Code ISO plaquette	TCMT 110204
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,75 mm
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2678 110204