

Garant**Plaquette DCGT pour finition 30 pièces, HU7315-1, Taille: 070204****Données de commande**

N° commande	GG3808 070204
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	N
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	DCGT 070204
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,6 mm
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,05 mm
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Sommaire	260353 HU7315-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 600 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	0,2 mm
Quantité	30

Tolérance	G
Nuance	HU7315-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3808 070204