

**Plaquette TCMT pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 110204****Données de commande**

N° commande	GG2684 110204
GTIN	4067263096931
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	TCMT 110204
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,75 mm
Nombre de changements/dents	3
Revêtement	TiCN
Application principale	M
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Sommaire	261012 HBT130
Quantité	30

Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2684 110204