

**Plaquette TCMT pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 16T304****Données de commande**

N° commande	GG2684 16T304
GTIN	4067263096955
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	TiCN
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Sommaire	261018 HBT130
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Application principale	M
Nombre de changements/dents	3
Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2684 16T304